

HOLEX**Șubler pentru atelier cu gradație în mm și inch, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415100 300
GTIN	4045197203151
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	90 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Calibrarea	A1
Blocare	Șurub de blocare superior
Citire comutabilă	mm / inch
Gradație	1/128 inch
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,08 mm

Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

Accesorii

Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------