

**CNMG 120408, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,85 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmatăor de așchii	M3M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	IC6025
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Denumirea producătorului	CNMG 120408-M3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire