

**DNMG 150604, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Sfărâmător de așchii	F3P
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 3,5 mm

Avans f	0,08 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	IC8150
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Denumirea producătorului	DNMG 150604-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire