

HOLEX**Șubler pentru atelier cu gradație în mm și inch, Domeniu de măsurare: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415100 750
GTIN	4045197203175
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Descriere tehnică

Blocare	Șurub de blocare superior
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 750 mm
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Execuție suprafață măsurare	călit
Gradație	1/128 inch
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385

Abatere de măsurare E MPE	±0,12 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000