

**DNMG 150608, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Categorie	IC6025
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	F3M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Denumirea producătorului	DNMG 150608-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire