

Mahr**Șubler de atelier în construcție ușoară, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412750 500
GTIN	2050001060297
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Șubler pentru atelier cu construcție ușoară; cu vârfuri de măsurare și ghidaj prismatic. **Citire fără eroare de paralaxă.** Riglă și cursor din aluminiu. Mai ușor cu 50%. Rezistent la uzură și zgâriere datorită suprafeței eloxate dur 1100HV (similar ceramicii). Ciocurile de măsurare și vârfurile sunt inoxidabile, călite și rectificate. Vernier cu gradații cu contrast puternic și scală interioară de măsurare. Funcționare ușoară, precisă a cursorului.

Descriere tehnică

Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Greutate	1,4 kg
Calibrarea	A1
Blocare	Șurub de blocare superior
Citire	0,02 mm
Execuție părți citire	cromat mat
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Suprafață	eloxat dur
Execuție suprafață măsurare	călit
Gradație	1/50 mm

Eroare de toleranță	0,05 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500