

**DNMG 150608, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 380 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,08 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmatător de așchii	F3P

Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Categorie	IC8250
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Denumirea producătorului	DNMG 150608-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire