




Menghină pentru rectificare și control fără șurub, Lățimea bacului A: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	363650 100
GTIN	4045197313621
Clasa articolului	38F

Descriere

Execuție:

· **Oțel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.**

Utilizare pe 4 laturi diferite (de bază, frontale și laterale).

Bacul mobil se împinge și se prinde manual pe piesă. **La desfacere bacul mobil se ridică automat de pe piesă.**

Funcționare:

Sistem de fixare cu împingere spre în jos – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminându-se astfel ridicarea piesei sau trepidațiile în timpul prelucrării.

Aplicație:

Pentru **prelucrare și control de precizie.**

Precizie:

În limita a **0,003 mm / 100 mm** (Precizie a sistemului).

Descriere tehnică

Deschidere maximă b	160 mm
Lungimea totală a	270 mm
Greutate	9,5 kg
Lățimea bacului A	100 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Lățime totală B	100 mm

Tip produs

Menghină de verificare