

**VNMG 160404, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Categorie	IC6015
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	F3M

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Denumirea producătorului	VNMG 160404-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire