


**WNMG 080404, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	IC8250
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,08 - 0,25 mm/rot

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Sfărâmatör de aşchii	F3P
Denumirea producătorului	WNMG 080404-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire