


**WNMG 080408, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,08 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	F3P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Categorie	IC8250
Rază la colț	0,8 mm
Denumirea producătorului	WNMG 080408-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire