

**VNMG 160404, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	M3M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Categorie	IC6015
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Denumirea producătorului	VNMG 160404-M3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire