

**WNMG 080404, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	IC6025
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	F3M
Materialul sculei	Carbură

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Denumirea producătorului	WNMG 080404-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire