

**VNMG 160408, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Categorie	IC6025
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfârâmător de așchii	F3M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1,5 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Denumirea producătorului	VNMG 160408-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire