

**VNMG 160404, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f	0,08 - 0,24 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Sfârâmător de așchii	F3P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Categorie	IC8250
Aplicația principală	P
Denumirea producătorului	VNMG 160404-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire