

**WNMG 080404, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Categorie	IC8150
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	6

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	M3P
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Denumirea producătorului	WNMG 080404-M3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire