

**DNMG 150612, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250811 IC6025
GTIN	7291075305098
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Sfărâmatăor de așchii	M3M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	1,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	IC6025
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	DNMG 150612-M3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire