

Garant
Plăcuță HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 18,6 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 231640 18,6 |
| GTIN | 4045197659750 |
| Clasa articolului | 21M |

Descriere
Execuție:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 18 mm

Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,29 mm/rot

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Ø D | 18,6 mm |
| Pentru Ø burghiului suport D | 18 mm |
| Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,29 mm/rot |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Categorie | HB7530 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Unghiul la vârf | 135 grad |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Tip produs | Placuță pentru găurire |

Accesorii

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Șurub Torx Plus® Acționare 8IP1 | 231999 8IP1 |
|---------------------------------|-------------|