

## Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie, CM / conul mandrinei: 2/16



### Date comandă

Numărul de comandă	342600 2/16
GTIN	4045197308573
Clasa articolului	33A

### Descriere

#### Execuție:

**Călit complet și rectificat foarte precis.** Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

**Execuție precisă** cu o concentricitate foarte bună. Este recomandată pentru mandrine ultraperformante cu autostrângere Cod 341000.

#### Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

#### Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Descriere tehnică

Dimensiune con Morse CM	2
Ø conului D	15,733 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 16
Tip produs	Suport pentru mandrină