

Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie, CM / conul mandrinei: 3/22



Date comandă

Numărul de comandă	342600 3/22
GTIN	4045197308627
Clasa articolului	33A

Descriere

Execuție:

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă cu o concentricitate foarte bună. Este recomandată pentru mandrine ultraperformante cu autostrângere Cod 341000.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Ø conului D	21,793 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 22
Dimensiune con Morse CM	3
Tip produs	Suport pentru mandrină