



## Insertii de tăiere PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 4/24mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273937 4/24   |
| GTIN               | 7291075151541 |
| Clasa articolului  | 26K           |

### Descriere

**Execuție:**

Formator pozitiv de aşchii. Cu tăiș moale. Viteze de alimentare reduse spre medii.

**Aplicație:**

Prima alegere pentru gravarea de precizie. Despărțirea este posibilă. Potrivit și pentru tăieri întrerupte.

**Adaptat pentru:**

Suport de prindere Cod 273924 – 273925.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Rază la colț R                 | 0,4 mm  |
| Lățime de canelare w           | 4 mm    |
| Adâncime de retezare $t_{max}$ | 6,25 mm |

|  |  |
|--|--|
| Toleranță lățime de canelare w                         | 0,02 mm  |
| Avans f  | 0,04 - 0,18 mm/rot                             |
| Toleranță rază la colț R                               | 0,03 mm  |
| Mărimea plăcuței Ø d                                   | 24 mm  |
| Serie  | PENTACUT                                       |
| Denumirea producătorului                               | PENTA 24N400J040 IC908                         |
| Numărul de schimbări / tăișuri                         | 5  |
| Materialul sculei                                      | Carbură  |
| Profil plăcuțe amovibile                               | neutru   |
| Codificare finisare / degroșare                        | Degroșare-finisare                             |
| Aplicația principală                                   | UNI  |
| Condiție de tăiere                                     | continuă                                       |
| Sfărământor de așchii                                  | J  |
| Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală | 60 - 180 m/min                                 |
| Categorie  | IC908  |
| Tip produs   | Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare |