



Insertii de tăiere PENTACUT 17 N-NP pe dreapta, IC1008, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 3/17mm



Date comandă

Numărul de comandă	273958 3/17
GTIN	7291075389685
Clasa articolului	26K

Descriere

Aplicație:

Sistem complet pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.

Pentru prelucrări de canelare și canelare de strunjire. Cu tăiș moale.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950 – 273951.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț R	0,8 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Adâncime de retezare t_{max}	4 mm
RETOL	0,02 mm

CUTDIA	32 mm
Avans f strunjire de canelare	0,05 - 0,19 mm/rot
Avans f canelare interioară	0,05 - 0,11 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,1 mm
Serie	PENTACUT
Adâncime de așchiere $a_{p,max}$	3,1 mm
Adâncime de așchiere $a_{p,min}$	0,05 mm
Denumirea producătorului	PENTA 17-300NP08RS IC1008
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfârșământor de așchii	NP
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 150 m/min
Categorie	IC1008
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare