

Mahr**Șubler digital pentru atelier construcție ușoară, Domeniu de măsurare: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415510 1000
GTIN	2050001060242
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital pentru atelier, construcție ușoară. Afișaj digital mare. Cu vârfuri de măsurare și ghidaj prismatic.

Ciocuri și vârfuri de măsurare inoxidabile, călite și rectificat. Funcționare ușoară, precisă datorită ghidajului prismatic. Șină și cursor din aluminiu. Cu 50 % mai ușor. Rezistent la uzură și zgârieturi datorită suprafeței eloxate dur 1100 HV (similar ceramicii).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 1000 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Greutate	1,75 kg
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,08 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------