

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7415**

Date comandă

Numărul de comandă	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160404 HB7415 Categorie: HB7415

Sfârâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	TIS
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7415
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 70 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire