

**TPKT 1003PDR, IC810, Tip: GGG****Date comandă**

Numărul de comandă	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Tip	GGG
Serie	HELI3MILL
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f_z$	0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 1003PDR

Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Categorie	IC810
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
GG(G)	recomandat	240 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		