

Garant
VN.G 160404, Categorie: HB7415


Date comandă

Numărul de comandă	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Clasa articolului	21G

Descriere

VN.G 160404 HB7415 Categorie: HB7415
 Sfărâmător de aşchii: TIM
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,25 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 70 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7415
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 70 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	TIM

Aplicația principală	S
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire