


XNMU 040310T, IC830, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Clasa articolului	19A

Descriere
Execuție:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț	1 mm
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,8 mm
Tip	ST1400
Serie	LOGIQ4FEED
Avans f_z	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 040310T

Geometrie	T
Denumirea producătorului	FFX4 XNMU 040310T IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		