

Garant**WN.G 060404, Categorie: HB7415**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 252062 HB7415 |
| GTIN | 4045197816894 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

WN.G 060404 HB7415 Categorie: HB7415

Sfârâmător de așchii: TIM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 70 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 70 m/min |
| Avans f | 0,1 - 0,25 mm/rot |
| Categorie | HB7415 |
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 4 mm |
| Sfârâmător de așchii | TIM |
| Condiție de tăiere | continuă |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală | S |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 060404 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |