

**XNMU 040310RM-HP, IC808, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 040310RM-HP
Tip	INOX
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,8 mm
Rază la colț	1 mm
Avans f_z	0,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED

Geometrie	RM-HP
Denumirea producătorului	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
Inconel	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		