

Garant**WN.G 080404, Categorie: HB7415**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080404 HB7415 Categorie: HB7415

Sfârâmător de așchii: TIM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 70 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Sfârâmător de așchii	TIM
Categorie	HB7415
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 70 m/min
Aplicația principală	S

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire