

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7415**

Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7415 Categorie: HB7415

Sfărâmbător de așchii: TIM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 70 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	TIM
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 70 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7415
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm

Aplicația principală	S
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire