

**TDCT 1505PDR, IC882, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	226564 S
GTIN	7291075312638
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip	S
Rază la colț	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Numărul de schimbări / tășuri	3
Avans f_z	0,15 mm
Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Categorie	IC882
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		