


**CCMT 09T302, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	ISOTURN
Sfărâmător de aşchii	F3P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Rază la colţ	0,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 2 mm

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 245 m/min
Categorie	IC807
Avans f	0,06 - 0,25 mm/rot
Denumirea producătorului	CCMT 09T302-F3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire