

Garant
CC.T 060202, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire