

Garant**Șurubelniță dinamometrică, reglată fix, Momentul reglat: 5,0Nm****Date comandă**

Numărul de comandă

211750 5,0

GTIN

4045197553225

Clasa articolului

21B

Descriere**Execuție:**

Șurubelniță dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente. Momentul de strângere este reglat. Suport cu magneți permanenți.

Funcționare:

La atingerea momentului de rotație, șurubelnița emite o **avertizare sonoră și tactilă**. Datorită declanșării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicație:

Împreună cu **biții 1/4 inch** cu **coada C 6,3** sau **E 6,3**, de ex., **bit Torx Plus®** Cod **674252**.

Recomandat pentru fixarea exactă a plăcuțelor amovibile conform momentului prestabilit.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Se livrează **fără** bit.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Lungimea lamei

50 mm

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±10 %
Momentul reglat	5 Nm
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Feedback	de declanșare
Lungimea totală L	107 mm
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Procedeu de măsurare	Moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Citire comutabilă	Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Principiu de declanșare	declanșare mecanică lungă
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Accesorii

„Stație TQ” – Stație rastel pentru șurubelnițe dinamometrice

659964