

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260148 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817181 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CC.T 09T302 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|------------------|
| Condiție de tăiere | continuă |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Sfârâmător de așchii | VM |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 260 m/min |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Categorie | HB7120-1 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală | M |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 4 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 09T302 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |