

**Garant****CC.T 120404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire