

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmatător de aşchii	VM
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire