

Garant**TCMT 110208, Categorie: HB7415****Date comandă**

Numărul de comandă	260954 HB7415
GTIN	4045197816993
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110208 HB7415 Categorie: HB7415
Sfărâmător de așchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1 mm
Avans f : 0,1 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7415
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 70 m/min
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Sfărâmător de așchii	TIS

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire