

**Garant****Plăcuță HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,4 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231650 14,4
GTIN	4045197660077
Clasa articolului	21M

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

**Notă:**

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază  $5 \times D$ .

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 14 mm

Avans f pentru INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,15 mm/rot

**Descriere tehnică**

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/rot
Pentru Ø burghiului suport D	14 mm
Ø D	14,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placă pentru găurire

---

## Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 8IP	231999 8IP
--------------------------------	------------