




Dispozitiv de verificare a concentricității RPGR, Pentru \varnothing maxim al piesei: 240mm



Date comandă

Numărul de comandă	443230 240
GTIN	2050001698810
Clasa articolului	46L

Descriere

Execuție:

Placă de bază călită și rectificată, carcasa lagărului din aluminiu foarte rezistent. Discuri de derulare culisante și care suportă sarcini mari, un disc reglabil pentru piesele cu diferite diametre (până la 60 mm). Pentru utilizarea corectă este **necesar în plus** un suport articulată pentru prinderea ceasului comparator sau ceasului comparator cu levier.

Aplicație:

Verificarea preciziei planeității și concentricității pieselor cilindrice cu un \varnothing de până la 240 mm.

Precizie:

Precizie a concentricității **0,002 mm**.

Livrare:

Placă de bază cu 2 discuri de derulare, un disc reglabil pe înălțime (fără suport articulată și ceas comparator).

Accesorii opționale:

Suport articulată cu piuliță T Cod 443295.

Descriere tehnică

Lățime placă de bază	200 mm
Lungime placă de bază	600 mm
Pentru \varnothing maxim al piesei	240 mm
Greutate	30 kg

Lățime H7 a canalelor în T	10 mm
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității

Accesorii

Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 200 mm	443295 200
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 130 mm	443295 130