

Garant
VCGX 220505 FR, HU7810, Tip: ALU


Date comandă

Numărul de comandă	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Structura suprafețelor foarte fină, suprafața de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinței de aderență.

Notă:

$a_{p\max} = 7$ mm pentru degroșare cu $a_e = 1 \times D$.

Avans f_z : 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z	0,25 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGX 220505 FR
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	1900 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	500 m/min	N
CuZn	recomandat	400 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		