




Dispozitiv de verificare a concentricității cu suprafață de măsurare șlefuită fără ceas comparator, Înălțimea vârfulor: 75mm



Date comandă

Numărul de comandă	443000 75
GTIN	4030234000176
Clasa articolului	46K

Descriere

Execuție:

Stativ de măsurare:

Cu reglaj fin și orificiu de prindere 8 H7. Traversa este reglabilă în înălțime și în toate părțile.

Păpuși mobile:

Deplasabile. Păpușa stângă cu vârf fix, păpușa dreaptă cu vârf mobil.

Banc de măsurare:

Finisare exactă, cu 2 canale în T. Pentru prinderea păpușilor (toleranță H7) respectiv a stativului de măsurare.

Planeitate conform DIN 876/1.

Aplicație:

Pentru măsurarea concentricității și a planeității precum și a controlului comparativ al paralelismului și al diametrului.

Livrare:

Banc de măsurare, suport de măsurare Păpușile mobile cu prisme la 90° permit verificarea pieselor fără găuri de centrare sau a celor lungi (\varnothing maxim al piesei 20 mm).

Descriere tehnică

Înălțime totală fără suportul de măsurare	150 mm
Alinierea nivelului privind înălțimea păpușilor mobile	$\pm 0,01$ mm

Lungime braț transversal	60 mm
Înălțimea coloanei	150 mm
Lățime placă de bază	110 mm
Lățime H7 a canalelor în T	10 mm
Ø coloane	16 mm
Greutate	12 kg
Distanța maximă dintre vârfuri	350 mm
Ø braț transversal	16 mm
Ø pinolei	16 mm
Lungime placă de bază	500 mm
Înălțimea vârfurilor	75 mm
Calibrarea	Preț la cerere
sarcină mare per pereche	10 kg
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității

Accesorii

Pereche de păpuși mobile reglabile pe înălțime Pentru Ø maxim al piesei 32 mm	443050 32
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 200 mm	443295 200
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 130 mm	443295 130
Pereche de păpuși mobile cu role pentru înălțimea vârfurilor 50/75 mm	443160 50/75