




Dispozitiv de verificare a concentricității RPG, Pentru Ø maxim al piesei: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	443300 40
GTIN	2050001944726
Clasa articolului	46L

Descriere

Execuție:

- **Construcție robustă cu rulmenți cu bile.**
- **Tip RPG pentru verificări în serie cu 2 suporturi rabatabile și 1 sanie de măsurare (cu excepția Ref. 30).**

Aplicație:

Pentru verificarea suprafețelor exterioare, interioare și plane ale pieselor de rotație.

Precizie:

Precizie a concentricității **0,002 mm**.

Livrare:

Inclusiv cheie de servare și piatră de șlefuit (fără ceasuri comparatoare).

Accesorii opționale:

Sanie transversală pentru măsurarea suprafeței plane. Sanie de măsurare cu pinolă respectiv role suport. Braț articulată cu prindere centrală de măsurare pentru instrumentul de măsură. Role suport din carbură.

Aționare electrică cu variator electronic de viteze. Braț rotitor pneumatic cu rolă de întindere.

Notă:

Toate tipurile de dispozitive cu alte tipuri de role (role canelate respectiv role cilindrice) disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø rolei	55 mm
Greutate	11 kg
Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Tip de rolă	Role canelate
Lungime placă de bază	400 mm
Lățime placă de bază	160 mm
Pentru Ø piesei	2 - 40 mm
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității