

Garant

**Freză cu avans de pătrundere la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z:
16/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø cozii D _s h6	16 mm
Ø tăișului D _c	16 mm
Lungimea totală L _{ges}	80 mm
Lungime activă L ₁	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VDGT 11T2..
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	12,4 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	6,9 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	30 mm

Frezare circulară a găurii a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219801