

Garant

**Freză cu avans de pătrundere la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z:
20/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VDGT 11T2..
Lungimea totală L_{ges}	85 mm
Lungime activă L_1	35 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	38 mm
Frezare circulară a găurii a_p	3,5 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	5,23 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	16,4 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219801