

Garant**Capete de frezat la 90° scurt, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală de precizie cu dantura divizată inegal pentru funcționare silențioasă.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Ø tăişului D _c	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Ø cozii D _s h6	25 mm
Lungime activă L _i	44 mm
Număr de dinți Z	2

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812