

**Garant****APMT 060204 ER, HB7520, Tip: ST1400**

### Date comandă

Numărul de comandă	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,1 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060204 ER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		