

Garant**APMT 060204 ER, HB7510, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	215646 ST1400
GTIN	4045197601452
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,1 mm
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060204 ER
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		