

Hartig

**Micrometru de exterior de precizie cu cursă de măsurare a tije de 50 mm,
Domeniu de măsurare: 100-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Potcoavă, robustă, din fontă cu grafit nodular, vopsită cu efect de lovitură de ciocan cu protecție termică a mâinii, cuplaj cu fricțiune și dispozitiv de blocare. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Precizie mai ridicată decât cea conform DIN 863.

Avantaj:

Cursă de măsurare a tije 50 mm, ideală pentru intervale de măsurare mari. Citire directă 1/100 mm pe tamburul mare gradat.

Livrare:

Fără etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	24 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Citire	0,01 mm
Ø pivot	8 mm
Domeniu de măsurare	100 - 150 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	4 µm
Standard	Normă de fabricație

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022000 200
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022010 200

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 100 mm	421100 100
--	------------